

# Nimatic®

## Рефрактометр Brix

Этот рефрактометр разработан для проверки концентрации различных промышленных жидкостей (СОЖ и составов для промывки флюса). Допускается использование рефрактометра для сахаросодержащих жидкостей, таких как фруктовые соки, безалкогольные напитки, мед и вино.

- Имеется 2 типа, с диапазоном измерений 0-18% и 0-32% Brix
- Точность: +/- 0,2%
- Благодаря автоматической компенсации температуры в диапазоне 10...30°C не требуется использовать схемы коррекции или проводить перекалибровку
- "Потайной" калибровочный винт не допускает непреднамеренной регулировки рефрактометра во время его использования
- Двойное соединение на пластине дневного света гарантирует точную установку пластины дневного света на главной призме
- Чувствительность к свету делает возможным использование при нормальном освещении



Поставляется в комплекте с руководством, пипеткой и отверткой для калибровки.



[www.nimatic.info](http://www.nimatic.info)  
[www.nimatic.com](http://www.nimatic.com)